

Garant**Ganascia per serraggio autostaffante, Larghezza ganascce: 26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360084 26
GTIN	4045197482082
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Possibilità di interassi variabili grazie a guide di serraggio incrociate.

Per:

Guida di serraggio n. articolo 360080.

Nota:

Per guide di serraggio a partire dalla revisione 3 (vedi figura)! La larghezza della nervatura delle guide di serraggio multiple non deve superare i 5 mm.

Descrizione tecnica

Coppia	6 Nm
Coppia	12 Nm
Coppia	17,5 Nm
Coppia	25 Nm
Forza di serraggio	5 kN
Forza di serraggio	10 kN
Forza di serraggio	15 kN
Forza di serraggio	20 kN

Larghezza ganasce	26 mm
Corsa massima	3 mm
Vite di serraggio SW	6 mm
Vite manico SW ₁	4 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite