

Garant**Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 060204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3805 060204
GTIN	4067263097716
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	CCGT 060204
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Impiego principale	N
Contenuto	260142 HB7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3805 060204