

**Micrometro con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato.
Esecuzione con stelo rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm
Ø Stelo	8 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Ø Piattello	20 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
--	-----------