

Garant**Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2827 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260748 HB7010-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2827 120404