

**Mahr****Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo interamente temprato e rettificato.

**Superfici di contatto in metallo duro** finemente lappate.

Stelo e prisma in acciaio inossidabile.

Guida dell'arco e dello stelo in blocco unico.

Tasto di sollevamento dell'incudine per misure ripetute.

Azzerabile mediante vite di regolazione.

Tacche di tolleranza per misure passa/non passa.

Con rivestimento isolante. Leva per bloccaggio stelo.

**Testo didascalie:**

Lettura valori in 1/1000 mm.

Tasto per ritrarre l'incudine.

**Precisione:**

**Comparatore ad alta sensibilità 1  $\mu\text{m}$  – leva tastatrice 2  $\mu\text{m}$ .**

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	$\pm 0,065$ mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm

Profondità arco	16 mm
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B9
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con comparatore e leva tastatrice Campo di misura massima 25 mm	022100 25
---	-----------