

Garant**Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 070204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3513 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260353 HB7120-1
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3513 070204