



Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	422501 0-25
GTIN	
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e rettificato.

Superfici di contatto in metallo duro finemente lappate.

Stelo e prisma in acciaio inossidabile.

Guida dell'arco e dello stelo in blocco unico.

Tasto di sollevamento dell'incudine per misure ripetute.

Azzerabile mediante vite di regolazione.

Tacche di tolleranza per misure passa/non passa.

Con rivestimento isolante. Leva per bloccaggio stelo.

Testo didascalie:

Lettura valori in 1/1000 mm.

Tasto per ritrarre l'incudine.

Precisione:

Comparatore ad alta sensibilità 1 µm – leva tastatrice 2 µm.

Fornitura:

Inclusa chiave di regolazione.

Nota:

Superfici di contatto in CBN su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
---------------------------	-----------

Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,07 mm
Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Profondità arco	15 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B9
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con comparatore e leva tastatrice Campo di misura massima 25 mm	022100 25
---	-----------