

**Garant****VB. T 160404, Tipo: HB7020**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7020
GTIN	4045197699800
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 160404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura