

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3806 060202
GTIN	4067263097341
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	CCGT 060202
Contenuto	260140 HU7310
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3806 060202