

**Micrometro con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 125-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato.
Esecuzione con stelo rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Passo vite angolare	0,5 mm
Ø Piattello	30 mm
Ø Stelo	8 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	125 - 150 mm
Parallelismo delle superfici di contatto	6 µm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 200 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 200
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 200 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 200