

Garant

Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2923 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	250660 HB7140-2
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2923 150608