

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2924 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Contenuto	250752 HB7120-1
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2924 110404