



## Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 50-75mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	422501 50-75
GTIN	
Classe articolo	46P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Stelo interamente temprato e rettificato.

**Superfici di contatto in metallo duro** finemente lappate.

Stelo e prisma in acciaio inossidabile.

Guida dell'arco e dello stelo in blocco unico.

Tasto di sollevamento dell'incudine per misure ripetute.

Azzerabile mediante vite di regolazione.

Tacche di tolleranza per misure passa/non passa.

Con rivestimento isolante. Leva per bloccaggio stelo.

#### Testo didascalie:

Lettura valori in 1/1000 mm.

Tasto per ritrarre l'incudine.

#### Precisione:

**Comparatore ad alta sensibilità 2 µm – leva tastatrice 2 µm.**

#### Fornitura:

Inclusa chiave di regolazione.

#### Nota:

Superfici di contatto in CBN su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
---------------------------	------------

Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,002 mm
Profondità arco	37,5 mm
Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,14 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B9
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con comparatore e leva tastatrice Campo di misura massima 200 mm	022100 200
--	------------