

Mahr**Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile retrattile. Particolarmente adatto per misure in serie di precisione.

Precisione:

Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 – leva tastatrice 2 µm.

Fornitura:

Inclusa comparatore ad alta precisione Millimes n. art. 434674 Dim. 50/1.

Descrizione tecnica

Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,05 mm
Ø Stelo	7,5 mm
Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm

Ø Tamburo graduato	18 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B14
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 25 mm	022410 25
Rapporto di taraturaMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 25 mm	022400 25

Accessori

Comparatore ad alta sensibilità ± Campo di misura / Risoluzione 50/1 µm	434674 50/1
---	-------------