

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3806 09T308
GTIN	4067263097525
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	260152 HU7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGT 09T308

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3806 09T308