


Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120408

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2828 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260750 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2828 120408