

Garant**Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 09T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3807 09T304
GTIN	4067263097761
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	CCGT 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	260150 HB7310
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3807 09T304