

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3807 120404
GTIN	4067263097822
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCGT 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Contenuto	260158 HB7310
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3807 120404