



Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2684 16T304
GTIN	4067263096955
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Contenuto	261018 HBT130
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2684 16T304