

Mahr**Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile retrattile. Particolarmente adatto per misure in serie di precisione.

Precisione:

Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 – leva tastatrice 2 µm.

Fornitura:

Inclusa comparatore ad alta precisione Millimes n. art. 434674 Dim. 50/1.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,05 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Ø Stelo	7,5 mm

Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B14
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022400 100
Certificato DAkkS Micrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022410 100

Accessori

Comparatore ad alta sensibilità \pm Campo di misura / Risoluzione 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------