

**Garant**

**Inserto DCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T302**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3811 11T302 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Numero pezzi                                     | 30                 |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,15 mm            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Contenuto                                        | 260356 HB7315-1    |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm             |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 600 mm/min   |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Impiego principale                               | N                  |
| Avanzamento $f$                                  | 0,03 - 0,1 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,05 - 0,6 mm      |
| Codice ISO Inserto                               | DCGT 11T302        |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2,75 mm            |
| Tolleranza                                       | G                  |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7315-1               |
| Condizione di taglio | continuo               |
| Rompi-trucioli       | AF                     |
| Tipo di prodotto     | Inserito per tornitura |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3811 11T302