

Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2831 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	260744 HB7020-2
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2831 09T308