



Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3812 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Contenuto	260351 HU7315-1
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3812 070202