

Garant

Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3812 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Contenuto	260356 HU7315-1
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	non rivestito
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3812 11T302