

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2925 150608
GTIN	4067263094296
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Contenuto	250762 HB7130-2
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2925 150608