Scheda tecnica

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150612

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2925 150612
GTIN	4067263094319
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,75 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Contenuto	250764 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2925 150612