



Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2691 110304
GTIN	4067263097051
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261252 HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2691 110304