



Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3812 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,05 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Contenuto	260361 HU7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	0,2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	N
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3812 11T308