

Garant

Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3813 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Impiego principale	N
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260353 HB7315-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Insero per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3813 070204