

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3516 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260356 HB7120-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3516 11T302