

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3516 11T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Contenuto	260359 HB7120-1
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3516 11T304