



Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3813 11T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260359 HB7315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Impiego principale	N
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 11T304
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3813 11T304