

**Mahr****Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione:  
100-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile retrattile. Particolarmente adatto per misure in serie di precisione.

**Precisione:**

**Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 – leva tastatrice 2 µm.**

**Fornitura:**

Inclusa comparatore ad alta precisione Millimes n. art. 434674 Dim. 50/1.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,05 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Ø Stelo	7,5 mm

Intervallo di misurazione	100 - 150 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B14
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022410 200
Rapporto di taraturaMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022400 200

## Accessori

Comparatore ad alta sensibilità $\pm$ Campo di misura / Risoluzione 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
--	-------------