

**Garant**
**DN.G 150608, Tipo: HU7305**


### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250762 HU7305 |
| GTIN            | 4045197828903 |
| Classe articolo | 21G           |

### Descrizione

DN.G 150608 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo   | HU7305            |
| Rompitrucioli                                    | AM                |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,6 mm/gir, |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 400 - 600 m/min   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 5 mm        |
| Impiego principale                               | N                 |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm            |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Condizione di taglio              | leggermente interrotto |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura   |
| Materiale da taglio               | HM                     |
| Rivestimento                      | non rivestito          |
| Codice ISO Inserto                | DNMG 150608            |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                      |
| Tolleranza                        | G                      |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura  |