

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2927 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Contenuto	250752 HB7120-1
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2927 110404