

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3517 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260356 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3517 11T302