



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376500 6
GTIN	4020772007799
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P2	5500 N
Ø Foro d	13 mm

Distanza fori e	50,5 mm
Forza di tenuta P1	3400 N
Vite di pressione	M12×110 mm
Altezza complessiva	333 mm
Lunghezza complessiva	231 mm
Distanza fori f	67,5-72,5 mm
Modello	6800J
Altezza di serraggio H	81 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva