

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3517 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Contenuto	260361 HB7130-2

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3517 11T308