



Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3814 11T308
GTIN	4067263098034
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	260464 HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Impiego principale	N
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3814 11T308