



Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2927 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Contenuto	250760 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2927 150604