

**Garant****Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 070204**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3815 070204 |
| GTIN            | 4067263098072 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Codice ISO Inserto                               | DCGT 070204        |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 4 mm         |
| Contenuto                                        | 260452 HB7310      |
| Impiego principale                               | N                  |
| Avanzamento f                                    | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 1,75 mm            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm            |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 mm/min   |
| Numero pezzi                                     | 30                 |
| Tolleranza                                       | G                  |
| Tipo                                             | HB7310             |

Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Condizione di taglio | continuo              |
| Rompi-trucioli       | AM                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3815 070204