


**CNMG 120404, Tipo: PV720**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 520 m/min
Impiego principale	P
Tipo	PV720
Rompitrucioli	PQ
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura