

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2927 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250762 HB7120-1
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2927 150608