

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3817 070202
GTIN	4067263097860
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	260449 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	N
Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3817 070202