

**DNMG 150608, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150608 PV720 Tipo: PV720

Rompitrucioli: PG

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 490 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PV720
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PG
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura