

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3817 11T304
GTIN	4067263098027
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 11T304
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260462 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3817 11T304