



SNMG 120408, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Tipo	PV720
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Rompitrucioli	PG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura