


WN.G 080408, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PG
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Tipo	PV720
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura