

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3817 11T308
GTIN	4067263098041
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	260464 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3817 11T308