

**DNMG 150608, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	PV720
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 520 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	PQ
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura